

**TPSDHA KTB 100X25 S2 2R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Držáky výrobních štítků

K dispozici je celá řada držáků štítků pro dobrou viditelnost označení, další štítky podle potřeby.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: 25 mm, Šířka: 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Nerezavějící ocel 1.4301 (304), Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |
| Číslo objednávky | <a href="#">1257640000</a>   |
| Typ              | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R  |
| GTIN (EAN)       | 4050118070354  |
| Množství         | 1 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 16.5 mm | Hloubka (v palcích) | 0.6496 inch |
| Výška          | 25 mm   | Výška (v palcích)   | 0.9842 inch |
| Šířka          | 141 mm  | Šířka (v palcích)   | 5.5512 inch |
| Čistá hmotnost | 30 g    |                     |             |

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

|                    |  |                         |   |
|--------------------|--|-------------------------|---|
| Tloušťka materiálu | 1 mm   | Provedení povrchu       | Leštěné do zrcalového lesku   |
| Základní materiál  | Nerezavějící ocel 1.4301,<br>Nerezavějící ocel 1.4301<br>(304) | Poznámka: třída ochrany | Montáž je možná v jakékoliv pozici na víku, a to i uvnitř utěsněného prostoru krytu. Těsnění víka ale nesmí být porušeno. K zajištění 100% těsnění je třeba montáž provést pomocí fixačního materiálu - 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. Výkonový štítek se na držák připevňuje jednotlivě. Doporučujeme k montáži použít fixační materiál 1285200000 SD FIXING SET. |

## Všeobecné informace o příslušenství

|                    |  |                   |                             |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| Tloušťka materiálu | 1 mm   | Provedení povrchu | Leštěné do zrcalového lesku |
| Základní materiál  | Nerezavějící ocel 1.4301,<br>Nerezavějící ocel 1.4301<br>(304) |                   |                             |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002626    | ETIM 9.0    | EC002626    |
| ETIM 10.0   | EC002626    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-16 |             |             |