

CTX CM 3.6 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 4mm ² , 10mm ² , W krimpování
Číslo objednávky	1270320000
Typ	CTX CM 3.6 ZERT
GTIN (EAN)	4050118058611
Množství	1 items

CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9.8425 inch
Čistá hmotnost	730 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování kontaktů HD a ConCept M3 a podobných typů, 4-10 mm ²	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Turned contacts	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 8
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 12	Krimpovací rozsah, max.	10 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	4 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	10 mm ²	Krimpování - typ/profil	W krimpování
-----------------------	--------------------	-------------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Drawings



CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Příslušenství / náhradní díly**

Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	ERTE ES CTX CM 3.6	Verze
Číslo objednávky	1303960000	
GTIN (EAN)	4050118102499	
Množství	1 ST	