

IE-SCRJ1-IP20-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO SC-RJ zásuvné konektory podle IEC 61754-24 pro
vodiče s vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor FO, Náhradní lisovací buben, IP20
Číslo objednávky	1278420000
Typ	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	26.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.0433 inch
Výška	5.8 mm	Výška (v palcích)	0.2283 inch
Čistá hmotnost	1.95 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-20 °C...80 °C
Teplota instalace	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Všeobecné údaje

Popis výrobku	Náhradní lisovací buben	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %
Průměr pláště, max.	3.6 mm	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	1000	Typ vlákna	POF
Ztráta při zapojování	≤ 1,0 dB	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Systém rychlého připojení: krimpování, řezání	Síla při vytažení kabelu, min.	100 N
Materiál krytu, vložka	Tlakově litý zinek	Materiál tlačné pružiny	Nerezavějící ocel
Materiál dutinky	Nikl-stříbro	Materiál protiprachového krytu	TPE
Průměr jednoduchého vodiče, max.	2.2 mm	Materiál k lisování dutinky	Měď, poniklované

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61754-24
---------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Příslušenství

Krimpovací sady



Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Typ	TOOL SET IE-POF	Verze
Číslo	1208930000	Nástroj k nalisování koncovek: HTX-IE-POF, Nástroj k odizolování:
objednávky		Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Množství	1 ST	

...pro optické kabely s polymerovými vlákny (POF)



Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTX-IE-POF	Verze
Číslo	1208870000	Nástroj k nalisování koncovek
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990269	
Množství	1 ST	

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozpínání kontaktů a optických nástrojů.

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

Typ	REMOVAL TOOL HD	Verze
Číslo	1866730000	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248437054	
Množství	1 ST	

Nůžky



Weidmüller je specialista na řezání měděných a hliníkových kabelů. Řada produktů sahá od řezáků pro malé průřezy pomocí přímého působení síly po řezáky na velké průměry. Mechanická operace a speciálně navržený tvar řezáků snižují potřebou námahu. Díky své široké řadě řezacích produktů vyhovuje společnost Weidmüller všem kritériím profesionálního zpracování kabelů.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SCISSORS KEVLAR	Verze
Číslo	1208910000	Electrician's scissors
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248990085	
Množství	1 ST	