

**KTB RNHD 916115 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Kryty proti dešti

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 53.4 mm, Šířka: 615 mm, Hloubka: 160.5 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">1281550000</a>
Typ	KTB RNHD 916115 R
GTIN (EAN)	4050118071979
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	<a href="#">KTB RNHD XX6115 S4E R</a>

Datum vytvoření 01.03.2026 05:11:17 MEZ

Stav katalogu / Nákresy

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	160.5 mm	Hloubka (v palcích)	6.3189 inch
Výška	53.4 mm	Výška (v palcích)	2.1024 inch
Šířka	615 mm	Šířka (v palcích)	24.2126 inch
Čistá hmotnost	2940 g		

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Provedení povrchu Leštěné do zrcalového lesku Základní materiál Nerezavějící ocel 1.4301

## Všeobecné informace o příslušenství

Provedení povrchu Leštěné do zrcalového lesku Základní materiál Nerezavějící ocel 1.4301

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		