

CC 15/27 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 27 mm, Červená
Číslo objednávky	1288330000
Typ	CC 15/27 K MC NE RT
GTIN (EAN)	4050118079661
Množství	80 items

CC 15/27 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0394 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1.063 inch
Čistá hmotnost	1.32 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...60 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.010 kg CO2 eq.

Obecné údaje

Lepidlo	Oboustranná lepicí páska	
Barva materiálu podle kódu odporu	2	
Verze	Samolepicí	
Šířka	27 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Rozsah provozní teploty, max.	60 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Červená	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyamid 66	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Doporučená odvětví	Stroje	
kompatibilní tiskárna	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Device markers	
Rozsah provozní teploty	-40...60 °C	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC 15/27 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	Verze	
Číslo objednávky	1880810000		ClipCard, Příslušenství, 15 x 27 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248480890		
Množství	10 ST		