

### Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

### Všeobecné objednací údaje

|                      |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze                | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 502 mm, Šířka: 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |
| Číslo objednávky     | <a href="#">1281230000</a>                                                                                                                                                                                |
| Typ                  | KTB GP 765015 AB S4                                                                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)           | 4050118071863                                                                                                                                                                                             |
| Množství             | 1 items                                                                                                                                                                                                   |
| Stav objednávky      | Přerušeno                                                                                                                                                                                                 |
| K dispozici do       | 2024-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                                                 |
| Alternativní výrobek | <a href="#">KTB GP XX5015V AB S4 3MM</a>                                                                                                                                                                  |

Datum vytvoření 08.12.2025 08:22:16 MEZ

Stav katalogu / Náčresy

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |              |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 3 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.1181 inch  |
| Výška          | 502 mm | Výška (v palcích)   | 19.7637 inch |
| Šířka          | 117 mm | Šířka (v palcích)   | 4.6063 inch  |
| Čistá hmotnost | 1125 g |                     |              |

## Teploty

|                  |
|------------------|
| Provozní teplota |
|------------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Všeobecné informace

|                    |                          |                      |                    |
|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Tloušťka materiálu | 3 mm                     | Provedení povrchu    | elektricky leštěno |
| Základní materiál  | Nerezavějící ocel 1.4404 | Integrovaní upevnění | Přišroubováno      |
| Stupeň krytí (UL)  | Type 3, Type 4X, Type 12 | Průchodkové desky    | vrchol, Dolní      |

## Všeobecné informace o příslušenství

|                    |                          |                   |                    |
|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Tloušťka materiálu | 3 mm                     | Provedení povrchu | elektricky leštěno |
| Základní materiál  | Nerezavějící ocel 1.4404 |                   |                    |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |