

Podobné ilustraci

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| Číslo objednávky | 1296730000 |
| Typ | SAI-M23-BE-12-G |
| GTIN (EAN) | 4050118094848 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E344862 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|-----|
| Čistá hmotnost | 5 g |
|----------------|-----|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory


| | | | |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|
| Počet pólů | 12 | Kódování | žádná |
| Typ připojení | Nalisované připojení | Hlavní materiál krytu | Thermoplastický polyamid PA 6, PBT |
| Jmenovité napětí | 200 V | Jmenovitý proud | 8 A |
| Cykly zapojování | > 1000 | Závažnost znečištění | 3 |
| Jmenovitý proud | kontakt 1 mm= 8 A | Druh kontaktu | Konektor samice |
| Možnosti kódování signálních vložek M23 | H-kódování, N-kódování, S-kódování, X-kódování, Y-kódování, Z-kódování | | |

Klasifikace


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ETIM 10.0 | EC003557 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 | | |

Nákresy

Rozměrový výkres




Rozměrový výkres



Technical data

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|---|---|----|----|----|----|---|-----|
| Number of positions | 6 | 7 | 9 | | 12 | 16 | 17 | 19 | | |
| Number of contacts | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 16 | 17 | 16 | 3 | |
| Contact-ø | mm | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |




SAI-M23-BE-12-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

1 mm



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | SAI-M23-KBC-0.08/0.56 | Verze |
| Číslo objednávky | 1995860000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4032248926152 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | SAI-M23-KBC-0.34/1.00 | Verze |
| Číslo objednávky | 1170180000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4032248962075 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | SAI-M23-KBC-1.00-1.5 | Verze |
| Číslo objednávky | 1170210000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| GTIN (EAN) | 4032248962174 | |
| Množství | 50 ST | |

...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | SAI M23 CRIMPING TOOL 2 | Verze |
| Číslo objednávky | 1203960000 | Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118000764 | |
| Množství | 1 ST | |

SAI-M23-BE-12-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SAI-M23-GS-11/17 | Verze |
| Číslo | 1299390000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118097191 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | SAI-M23-GS-7/12 | Verze |
| Číslo | 1995840000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248926121 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | SAI-M23-GSW-S-7/12 | Verze |
| Číslo | 1169920000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248961986 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | SAI-M23-KS-7/12 | Verze |
| Číslo | 1169900000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248961948 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | SAIL-M23-KSW-7/12 | Verze |
| Číslo | 1169930000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248961993 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | SAIE-M23-S-EM | Verze |
| Číslo | 1169970000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248961979 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | SAIE-M23-S-HW | Verze |
| Číslo | 1169990000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248962051 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | SAIE-M23-S-RM | Verze |
| Číslo | 1169950000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248961092 | |
| Množství | 1 ST | |

Příslušenství

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | SAIE-M23-S-VW | Verze | |
| Číslo | 1169940000 | | Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248962013 | | |
| Množství | 1 ST | | |