

## HBT 6,0 - 3,0 GE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Použití izolovaných konektorů uživatelům zaručuje trvalou a konzistentní kvalitu elektrických připojení. Navíc přinášejí výhody při instalaci.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 3 mm <sup>2</sup> , 3 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1312470000</a>
Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE
GTIN (EAN)	4050118114980
Množství	100 items

## HBT 6,0 - 3,0 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1.58 g
----------------	--------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	izolované háčkové kabelové oko
---------------	--------------------------------

## Konektory

Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	3 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče	3 mm <sup>2</sup>	Izolace	PC
Materiál - plast	PC	Identifikační barva	žlutá barva

## Rozměry

Průřez izolace	6.4 mm	Délka kolíku P	17.2 mm
Šířka kolíku B	3 mm	Háčková špička X	2.8 mm
Délka L	30.2 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

## Accessories

## Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

## Všeobecné objednací údaje

Typ	CTI 6	Verze
Číslo	<a href="#">9006120000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190044527	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Verze
Číslo	<a href="#">9202850000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Souběžné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248517855	
Množství	1 ST	