

**KTB RNHD XX3820V S4E R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Kryty proti dešti

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 55.9 mm, Šířka: 387 mm, Hloubka: 211.2 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">131420000</a>
Typ	KTB RNHD XX3820V S4E R
GTIN (EAN)	4050118117523
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	211.2 mm	Hloubka (v palcích)	8.3149 inch
Výška	55.9 mm	Výška (v palcích)	2.2008 inch
Šířka	387 mm	Šířka (v palcích)	15.2362 inch
Čistá hmotnost	2400 g		

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Provedení povrchu elektricky leštěno Základní materiál Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)

## Všeobecné informace o příslušenství

Provedení povrchu elektricky leštěno Základní materiál Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000744	ETIM 7.0	EC000744
ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 9.0	27-18-24-05
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-24-05
ECLASS 11.0	27-18-24-05	ECLASS 12.0	27-18-24-05
ECLASS 13.0	27-18-24-05	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		