


### Obrázek výrobku



Díky našim sběrnícím v různých materiálech a souvisejícímu příslušenství můžete kabely připojit v nejmenším prostoru instalace. V závislosti na aplikaci lze potenciály sdružovat, distribuovat nebo rozptylovat.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Přípojnice (svorka), hnědočervená, Výška: 15 mm, Hloubka: 2 mm, Měď
Číslo objednávky	<a href="#">1313600000</a>
Typ	NSCH 2M
GTIN (EAN)	4008190052096
Množství	20 M

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	227.5 g		

## Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje materiálu

Základní materiál	Měď	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Barevný	hnědočervená		

## Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž

## Data hodnocení

Jmenovitý proud 24 A

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Provedení povrchu	elektricky leštěno
-------------------	--------------	-------------------	--------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## NSCH 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Montážní podpěra




Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ	Verze
Číslo	<a href="#">0296700000</a>	Montážní šroub (svorka), 5.00 mm, Ocel, Hloubka: 8.5 mm, Šířka: 8.5 mm, Výška: 8.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190881764	
Množství	100 ST	
Typ	DKSUE NSCH/ESCH	Verze
Číslo	<a href="#">0280100000</a>	Upevňovací prvek (svorka), Stříbrná, Výška: 12.5 mm, Šířka: 10 mm, Ocel, 180 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190036348	
Množství	100 ST	

### Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SH 1	Verze
Číslo	<a href="#">0299860000</a>	Podpora přípojnice, Běžová, 100 °C, Šířka: 26 mm, V-2, Polyamid 66, Přišroubováno
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190135133	
Množství	20 ST	