

RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

#### Všeobecné objednací údaje

Verze	Bočnice, RS 80 Oranžová, Koncová deska na obou stranách, Šířka: 12.3 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1324260000</a>
Typ	AP 80 OR 2000
GTIN (EAN)	4008190181932
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20 mm	Hloubka (v palcích)	0.7874 inch
Výška	86.4 mm	Výška (v palcích)	3.4016 inch
Šířka	12.3 mm	Šířka (v palcích)	0.4843 inch
Čistá hmotnost	2.33 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PA 66
Skupina izolačního materiálu	I	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	PA 66	Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI

## Obecné údaje

Barevný	Oranžová	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný graf (podobné)	RAL 2000	Encapsulation option	Ne


## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		



## Příslušenství

### RS 80 - profilové pouzdro



Profil RS 80 poskytuje široké možnosti montáže, neboť umožňuje montáž na montážní lištu i na stěnu. To umožňuje flexibilní přizpůsobení vašim prostorovým podmínkám a požadavkům. U obzvláště těžkých komponent lze pro zlepšení stability použít přídatné zajišťovací patky.

Další výhodou profilu RS80 je, že jej lze individuálně řezat na míru. To vám dává volnost při navrhování systému přesně podle vašich potřeb.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	LKSC M2,9X13VZ	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4011200000</a>	Příslušenství, Šroub s křížovou drážkou
GTIN (EAN)	4032248415014	
Množství	100 ST	