

HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	, Počet pólů: 0, Instalační velikost: 8
Číslo objednávky	1324500000
Typ	HDC IP68 24B COVER CS
GTIN (EAN)	4050118128772
Množství	1 items

HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	210 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Počet pólů	0	Design pouzdra	Kryt
Instalační velikost	8	Barevný	černá (podobná odstínu RAL 9005)
Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Provedení povrchu	Práškové lakování
Neobsahuje halogeny	false	EMC kryty	Ano
BG	8	Stupeň krytí	IP68, v zapojeném stavu

Obecné údaje

Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, v zapojeném stavu
-------------------	-------------------	--------------	-------------------------

Verze

Velikost kabelových vstupů	none	Kryt	s krytem
Počet kabelových vstupů nahoře	0	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Design pouzdra	Kryt	Design zajišťovacího systému	Šroub
Instalační velikost	8	Kabelový vstup	Ne
Těsnění	Silikonová pryž	Barva (RAL)	RAL 9005
BG	8	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne

Klasifikace


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

Výkres



HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Přepážkový kryt



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 HP 24B A	Verze
Číslo objednávky	1120040000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
GTIN (EAN)	4032248901418	
Množství	1 ST	