

**HDC IP68 24B COVER CS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	, Počet pólů: 0, Instalační velikost: 8
Číslo objednávky	<a href="#">1324500000</a>
Typ	HDC IP68 24B COVER CS
GTIN (EAN)	4050118128772
Množství	1 items

## HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	210 g
----------------	-------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné údaje

Počet pólů	0	Design pouzdra	Kryt
Instalační velikost	8	Barevný	černá (podobná odstínu RAL 9005)
Provedení povrchu	Práškové lakování	Neobsahuje halogeny	false
BG	8	Stupeň krytí	IP68, v zapojeném stavu

## Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP68, v zapojeném stavu	EMC kryty	Ano

## Verze

Kryt	s krytem	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Design pouzdra	Kryt	Design zajišťovacího systému	Šroub
Instalační velikost	8	Kabelový vstup	Ne
Těsnění	Silikonová pryž	Barva (RAL)	RAL 9005
BG	8		

## Klasifikace


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC IP68 24B COVER CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC IP68 24B COVER CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Přepážkový kryt



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 HP 24B A	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1120040000</a>		
GTIN (EAN)	4032248901418		
Množství	1 ST		
			HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně