

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení svorek, Vkládací značky, 27 x 6.3 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1339580000
Typ	THM ESO 7 PA GE
GTIN (EAN)	4050118143799
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	27 mm	Výška (v palcích)	1.063 inch
Šířka	6.3 mm	Šířka (v palcích)	0.248 inch
Čistá hmotnost	286.88 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty -40...70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Orientace tisku	vodorovně a svisle	
Šířka	6.3 mm	
Rozsah provozní teploty, max.	70 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Žlutá	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Papír	
Tištěné znaky	bez	
Počet štítků v balení	2500	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
	Počet kombinací v balení	1
	Počet značek na kombinaci	2500
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = 2500 Insert markers	
Rozsah provozní teploty	-40...70 °C	
Počet na roli	2500	

Klasifikace


ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Nákresy



Příslušenství

WKM pro vkládací štítky



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy.

Předtištěné štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí přichytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

Všeobecné objednací údaje

Typ	WKM 8/30	Verze	
Číslo	1631910000	WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Štítky na vodiče a kabely, Transparentní	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190206666		
Množství	50 ST		

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze	
Číslo	2005070000	Inkoustová páska	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118390049		
Množství	1 ST		