

### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Datový modul, 0 V, 0 A, Počet pólů: 2, Nalisované připojení, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	<a href="#">1429020000</a>
Typ	HDC MBUS 2 FC
GTIN (EAN)	4050118233506
Množství	1 items

## HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	41.2 mm	Výška (v palcích)	1.622 inch
Šířka	14.5 mm	Šířka (v palcích)	0.5709 inch
Čistá hmotnost	6.71 g		

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Obecné údaje

Počet pólů	2	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	1012 Ω	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zásuvka	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	0 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	0 A
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1		

## PE připojení, údaje

Typ připojení PE Šroubové připojení přes rám modulu



## Verze

Typ připojení Nalisované připojení

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

**Nákresy**



## HDC MBUS 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Různé




Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS 2 MCLIP	Verze
Číslo	<a href="#">1989290000</a>	Fixing clip
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118373745	
Množství	2 ST	
Typ	HDC MBUS 2 PCLIP	Verze
Číslo	<a href="#">1989300000</a>	Fixing clip
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118373752	
Množství	10 ST	

### Standardně



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Číslo	<a href="#">1428960000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Číslo	<a href="#">1428980000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Číslo	<a href="#">1429010000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ST	

## HDC MBUS 2 FC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Číslo	<a href="#">1429030000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Číslo	<a href="#">1429050000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Číslo	<a href="#">1429070000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Číslo	<a href="#">1428920000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Číslo	<a href="#">1428940000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ST	

## S dlouhým vodícím kolíkem



## Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Číslo	<a href="#">2736990000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Číslo	<a href="#">2737000000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Číslo	<a href="#">2737010000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ST	

## HDC MBUS 2 FC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Číslo	<a href="#">2737020000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Číslo	<a href="#">2737030000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Číslo	<a href="#">2737040000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Číslo	<a href="#">2736970000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze
Číslo	<a href="#">2736980000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822908	
Množství	1 ST	

## S krátkým vodícím kolíkem



## Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Číslo	<a href="#">2736910000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Číslo	<a href="#">2736920000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 16B AD	Verze
Číslo	<a href="#">2736930000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ST	

## HDC MBUS 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Číslo	<a href="#">2736940000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Číslo	<a href="#">2736950000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Číslo	<a href="#">2736960000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Číslo	<a href="#">2736890000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Číslo	<a href="#">2736900000</a>	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ST	

## HDC MBUS 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Protikus

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Elektrické moduly



Flexibilní  
Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS 2 MC	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1428990000</a>	Datový modul, 0 V, 0 A, Počet pólů: 2, Nalisované připojení, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
GTIN (EAN)	4050118233346	
Množství	1 ST	