

**PZ 10 HEX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami  
nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">1445070000</a>
Typ	PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118250312
Množství	1 items

## PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	195 mm	Šířka (v palcích)	7.6772 inch
Čistá hmotnost	528 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	--------------------------------------

## Popis kontaktu

Type of contact	Wire-end ferrules with/ without plastic collars	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 8
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 24	Krimpovací rozsah, max.	10 mm <sup>2</sup>
Krimpovací rozsah, min.	0.25 mm <sup>2</sup>		


## Údaje o nástroji - krimpování

Hlavice	mechanické	Průřez koncovek, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez koncovek, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Nákresy**




**Příklad použití**



**Příklad použití**



**Příklad použití**



## Příslušenství

### Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Číslo	<a href="#">9202810000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ST	