
Datový list

ZQV 1.5N/R12.8/10 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Všeobecné objednací údaje

Verze	TERMSERIES, Spojovací konektor
Číslo objednávky	1445940000
Typ	ZQV 1.5N/R12.8/10 SW
GTIN (EAN)	4032248180301
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2021-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	TCC 12.8/26 BK

Datový list

ZQV 1.5N/R12.8/10 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4.9 mm	Hloubka (v palcích)	0.1929 inch
Výška	13.1 mm	Výška (v palcích)	0.5157 inch
Šířka	119 mm	Šířka (v palcích)	4.685 inch
Čistá hmotnost	6 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...60 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité údaje UL

Jmenovitý proud (UL)	10 A

Obecné údaje

Verze	lze zkrátit na určitou délku	Barevný	černá

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V

Data připojení

Rozteč v mm (P)	12.80 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


ZQV 1.5N/R12.8/10 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Dimensional drawing



ZQV 1.5N/R12.8/10 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KT 14	Verze
Číslo objednávky	1157820000	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
GTIN (EAN)	4032248945344	
Množství	1 ST	

Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Wedimüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

Typ	KT ZQV	Verze
Číslo objednávky	9002170000	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
Množství	1 ST	
Typ	WAW 1 NEUTRAL	Verze
Číslo objednávky	9004500000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Množství	1 ST	