

IE-FC-IP-PWS/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Vkládací deska, nestíněné
Číslo objednávky	1450680000
Typ	IE-FC-IP-PWS/2D9
GTIN (EAN)	4050118255355
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E223801

Rozměry a hmotnosti

Výška	23 mm	Výška (v palcích)	0.9055 inch
Šířka	51.5 mm	Šířka (v palcích)	2.0276 inch
Délka	90.5 mm	Délka (v palcích)	3.563 inch
Čistá hmotnost	13.7 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77

Obecné údaje

Typ produktu	Vkládací deska, nestíněné	Materiál	Polykarbonát PC
--------------	---------------------------	----------	-----------------

Vložky

Signální vložka D-Sub 9pólová / VGA / HDMI	2	Vložka Power malá	1
--	---	-------------------	---

Obecné standardy


Č. osvědčení (cURus)	E223801	Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B
Č. osvědčení (CSA)	2000039-80039714		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Nákresy

Rozměrový výkres




IE-FC-IP-PWS/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCI-D9-FF	Verze
Číslo	1450840000	FrontCom, Vložka, signál, D-Sub, 9 pólů, Konektor samice / samice
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118255737	
Množství	1 ST	
Typ	IE-FCI-D9-FM	Verze
Číslo	1450850000	FrontCom, Vložka, signál, D-Sub, 9 pólů, Zástrčka, Samice
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118255713	
Množství	1 ST	
Typ	IE-FCI-D9-FS	Verze
Číslo	1450870000	FrontCom, Vložka, signál, D-Sub, 9 pólů, Zásuvné / pájené připojení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118255393	
Množství	1 ST	

Elektrické zásuvky



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCI-PWS-EU	Verze
Číslo	1450740000	FrontCom, Vložka Power malá, Samice, EU
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118255379	
Množství	1 ST	
Typ	IE-FCI-PWS-IT	Verze
Číslo	1450810000	FrontCom, Vložka Power malá, Typ L, Samice, IT, EU
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118255720	
Množství	1 ST	

IE-FC-IP-PWS/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Číslo	1736181044	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ST	

Příslušenství pro FrontCom Vario



Všeobecné objednávací údaje

Typ	IE-FC-PWPC	Verze
Číslo	1450820000	FrontCom, Dotyková ochrana, Jednotlivý rám
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118255584	
Množství	1 ST	

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Verze	
Číslo objednávky	9009030000	Šroubovák, Šroubovák	
GTIN (EAN)	4032248266944		
Množství	1 ST		