

## SET PZ 6 ROTO L RC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Krimpovací sety

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 6 Roto L, Krimpovací rozsah, min.: 0.5, Barevný kód: Weidmueller
Číslo objednávky	<a href="#">1470940000</a>
Typ	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Množství	1 items
Balení	Plastový box

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10.2756 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2.2441 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13.3071 inch
Čistá hmotnost	1592.8 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Třídění

Krimpovací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Balení	Plastový box	Nástroj k nalisování koncovek	PZ 6 Roto L
Barevný kód	Weidmueller	Číslo AEH	4250 pcs.

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

## SET PZ 6 ROTO L RC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 6 ROTO L	Verze
Číslo	<a href="#">1444050000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení,
objednávky		0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Lichoběžníkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118248593	
Množství	1 ST	

### baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14 OR	Verze
Číslo	<a href="#">0690700000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190015770	
Množství	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Verze
Číslo	<a href="#">0462900000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190033248	
Množství	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Verze
Číslo	<a href="#">0463000000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190024697	
Množství	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Verze
Číslo	<a href="#">0463100000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190065089	
Množství	500 ST	

## SET PZ 6 ROTO L RC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	H2,5/15D BL	Verze
Číslo	<a href="#">9019160000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190028732	
Množství	500 ST	

## Multi-taška



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H4,0/18 GR SV	Verze
Číslo	<a href="#">9026010000</a>	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190117382	
Množství	250 ST	

## Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm<sup>2</sup>



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	H6,0/20 SW	Verze
Číslo	<a href="#">0533500000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190183905	
Množství	100 ST	

## SET PZ 6 ROTO L RC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KOFFER PSC4-01	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9028860000</a>	Nářadí, Krabice na sortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Množství	1 ST	

### Vložky



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkládacími přepážkami

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9028460000</a>	Sortiment vložek
GTIN (EAN)	4032248310029	
Množství	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9028450000</a>	Sortiment vložek
GTIN (EAN)	4032248310012	
Množství	1 ST	