

## CMA-31-75-5A-2,5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



### Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 75 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 2.5 VA, Tolerance class: 1, transformátor s klidovým proudem
Číslo objednávky	<a href="#">1482040000</a>
Typ	CMA-31-75-5A-2,5VA-1
GTIN (EAN)	4050118291087
Množství	1 items
Výrobce	MBS AG

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	52 mm	Hloubka (v palcích)	2.0472 inch
Výška	80.9 mm	Výška (v palcích)	3.185 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2.3622 inch
Čistá hmotnost	295 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-5 °C...50 °C
--------------------	----------------	------------------	---------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Elektrické vlastnosti

Tolerance class	1	Sekundární proud	0...5 A
Zátěž	2.5 VA	Primární proud	75 A

## Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	25.70 mm
Lišta	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

## Technické údaje

Stupeň krytí	IP20	Třída izolace	E
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud I <sub>tepelný</sub>	1,2 x I <sub>jmen.</sub>	Jmenovitý kmitočet	50 Hz

## Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	1
------------	---	-----------------	---

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

# Nákresy



**CMA-31-75-5A-2,5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Zásuvný proudový převodník - ValueLine



#### Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu se používají všude tam, kde je třeba měřit a zpracovávat vysoké proudy až 5000 A. Naše zásuvné transformátory proudu dodávají sekundární proudy 1 A nebo 5 A. Weidmüller nabízí také kompaktní transformátory proudu s nízkou spotřebou, které převádějí proudy do 600 A na napětí do 333 mV.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	CMA-31-41-SNAP-ON	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">2723380000</a>	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Množství	1 ST	