



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , Červená |
| Číslo objednávky | <a href="#">1491660000</a>                                                                                                     |
| Typ              | VFSKHI/0,5-1,0/485                                                                                                             |
| GTIN (EAN)       | 4050118301410                                                                                                                  |
| Množství         | 100 items                                                                                                                      |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 0.9 g |
|----------------|-------|

### Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                  |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                    |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                        |
| SCIP                                              | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3 |


### Konektory

|                        |                   |                      |                                 |
|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| Průřez vodiče, max.    | 1 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.  | 0.5 mm <sup>2</sup>             |
| Průřez vodiče          | 1 mm <sup>2</sup> | Izolace              | K dispozici, Částečně izolované |
| Materiál - plast       | PVC               | Délka 1 (l1)         | 19.4 mm                         |
| Identifikační barva    | červená barva     | Šířka připojení (d2) | 4.8 mm                          |
| Hustota připojení (d3) | 0.5 mm            |                      |                                 |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000516    | ETIM 9.0    | EC000516    |
| ETIM 10.0   | EC000516    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |

## Nákresy



## Příslušenství

### Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HTI 15                     | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">9014400000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, |
| objednávky |                            | 0.5mm², 2.5mm², Dvojitě krimpování                                     |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              |                                                                        |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                        |
| Typ        | CTI 6                      | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">9006120000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm²,  |
| objednávky |                            | 6mm², Oválné krimpování, Dvojitě krimpování                            |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              |                                                                        |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                        |
| Typ        | CTI 6 G                    | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">9202850000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, |
| objednávky |                            | 0.5mm², 6mm², Oválné krimpování, Souběžné krimpování                   |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              |                                                                        |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                        |