

FSKI/1,5-2,5/638**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , Modrá |
| Číslo objednávky | 1491830000 |
| Typ | FSKI/1,5-2,5/638 |
| GTIN (EAN) | 4050118301830 |
| Množství | 100 items |

Technical data

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 1.02 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3 |

Konektory

| | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| Průřez vodiče, max. | 2.5 mm ² | Průřez vodiče, min. | 1.5 mm ² |
| Průřez vodiče | 2.5 mm ² | Izolace | K dispozici, Částečně izolované |
| Rozměry | 6,3 x 0,8 mm | Materiál - plast | PVC |
| Délka 1 (l1) | 21.8 mm | Identifikační barva | modrá barva |
| Šířka připojení (d2) | 6.3 mm | Hustota připojení (d3) | 0.8 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000516 | ETIM 9.0 | EC000516 |
| ETIM 10.0 | EC000516 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |

Drawings



Accessories

Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HTI 15 | Verze |
| Číslo | 9014400000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, |
| objednávky | | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Dvojitě krimpování |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 | Verze |
| Číslo | 9006120000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , |
| objednávky | | 6mm ² , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 G | Verze |
| Číslo | 9202850000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů, |
| objednávky | | 0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Souběžné krimpování |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Množství | 1 ST | |