



Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

### Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Číslo objednávky	<a href="#">1492250000</a>
Typ	KQI-M3/-2,5
GTIN (EAN)	4050118302073
Množství	100 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.81 g
----------------	--------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Konektory

Průřez vodiče, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče	2.5 mm <sup>2</sup>	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PC	Otvor	M 3
Identifikační barva	modrá barva	Vnitřní průměr hřídele (d1)	2.3 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	6 mm	Délka připojení (l)	17 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	3.2 mm	Vnitřní průměr objímky (d4)	4.4 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Nákresy



## Příslušenství

## Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HTI 15	Verze
Číslo	<a href="#">9014400000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190159412	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6	Verze
Číslo	<a href="#">9006120000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> ,
objednávky		6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190044527	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Verze
Číslo	<a href="#">9202850000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Souběžné krimpování
GTIN (EAN)	4032248517855	
Množství	1 ST	