

**KQIG-M4/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC nebo PC/  
PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Číslo objednávky	<a href="#">1492630000</a>
Typ	KQIG-M4/-2,5
GTIN (EAN)	4050118302424
Množství	100 items

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.91 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Konektory

Průřez vodiče, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče	2.5 mm <sup>2</sup>	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PC	Otvor	C 4
Identifikační barva	modrá barva	Vnitřní průměr hřídele (d1)	2.3 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	8 mm	Délka připojení (l)	18 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	4.3 mm	Vnitřní průměr objímky (d4)	4.5 mm

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Drawings



## Accessories

## Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HTI 15	Verze
Číslo	<a href="#">9014400000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190159412	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6	Verze
Číslo	<a href="#">9006120000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm <sup>2</sup> ,
objednávky		6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování
GTIN (EAN)	4008190044527	
Množství	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Verze
Číslo	<a href="#">9202850000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj pro izolované konektory kabelů,
objednávky		0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Oválné krimpování, Souběžné krimpování
GTIN (EAN)	4032248517855	
Množství	1 ST	