

KSN/1,5-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| Číslo objednávky | 1492740000 |
| Typ | KSN/1,5-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302660 |
| Množství | 100 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

Technical data

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.72 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |


Konektory

| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Průřez vodiče, max. | 2.5 mm ² | Průřez vodiče, min. | 1.5 mm ² |
| Izolace | není k dispozici | Rozměry pinu/zástrčky | 1.9 mm |
| Délka 1 (I1) | 17 mm | Vnitřní průměr hřídele (d1) | 2.3 mm |
| Délka 2 (I2) | 10 mm | Délka hřídele (a) | 5 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Drawings



Accessories**Crimping tools**

Krimpovací kleště pro neizolované konektory
Rolovaná kabelová oka, válcová kabelová oka, piny svorek,
paralelní a sériové konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednáací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | HTN 21 | Verze |
| Číslo objednávky | 9014610000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 6mm ² , Krimpování - odsazení |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | |
| Množství | 1 ST | |