

ES APG 80 WM 95


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	95mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	1502530000
Typ	ES APG 80 WM 95
GTIN (EAN)	4050118310566
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 304.48 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování 12 mm Průřez měděného krimpovaného spoje 95
Krimpovací šířka v mm 12

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG 3/0 Průřez vodiče, min. AWG 3/0
Krimpovací rozsah, max. 95 mm²

Údaje o nástroji – krimpování


Krimpování - typ/profil WM krimpování
Průřez kabelového oka jmen. 95 mm²

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90

Příslušenství

95 mm²



95 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-95	Verze
Číslo	1495820000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305531	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95	Verze
Číslo	1495600000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305241	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95	Verze
Číslo	1495610000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305371	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95	Verze
Číslo	1495620000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305265	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-95	Verze
Číslo	1495780000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305555	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-95	Verze
Číslo	1495630000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305326	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-95	Verze
Číslo	1495640000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305319	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M6/-95 S	Verze
Číslo	1494430000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303957	
Množství	25 ST	

ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M8/-95 S	Verze
Číslo	1494890000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304121	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95 S	Verze
Číslo	1494900000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304398	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95 S	Verze
Číslo	1494910000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304510	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-95 90	Verze
Číslo	1496080000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305685	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 90	Verze
Číslo	1496090000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305692	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 90	Verze
Číslo	1496100000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305487	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M14/-95 90	Verze
Číslo	1494670000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304411	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 90	Verze
Číslo	1496110000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305678	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-95 45	Verze
Číslo	1496340000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305821	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 45	Verze
Číslo	1496350000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306125	
Množství	25 ST	

ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M12/-95 45	Verze
Číslo	1496370000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305890	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 45	Verze
Číslo	1496380000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305838	
Množství	25 ST	
Typ	VSTN/-95	Verze
Číslo	1494770000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304220	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M8/-95	Verze
Číslo	1498180000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307498	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M10/-95	Verze
Číslo	1498190000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307603	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M12/-95	Verze
Číslo	1498210000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307610	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M14/-95	Verze
Číslo	1498520000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307863	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M16/-95	Verze
Číslo	1498220000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307719	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M20/-95	Verze
Číslo	1498230000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307634	
Množství	50 ST	
Typ	KWPN-M8/-95 90	Verze
Číslo	1497690000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307207	
Množství	25 ST	

ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWPN-M10/-95 90	Verze
Číslo	1497710000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307139	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-95 90	Verze
Číslo	1497720000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307214	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-95 90	Verze
Číslo	1497730000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307054	
Množství	25 ST	
Typ	VPN/-95	Verze
Číslo	1498680000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307917	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-95	Verze
Číslo	1493260000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303162	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M10/-95	Verze
Číslo	1493270000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303018	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M12/-95	Verze
Číslo	1493280000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302899	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M16/-95	Verze
Číslo	1493290000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303025	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M20/-95	Verze
Číslo	1493310000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303407	
Množství	25 ST	
Typ	KSN/-95	Verze
Číslo	1492840000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302790	
Množství	25 ST	

Příslušenství

Typ	VPLN/-95	Verze
Číslo	1492950000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302622	
Množství	50 ST	
Typ	VSTN/95	Verze
Číslo	1493090000	kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302929	
Množství	50 ST	