



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, 0.1 mm ² - 0.5 mm ² |
| Číslo objednávky | 1492720000 |
| Typ | KSN/0,1-0,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302653 |
| Množství | 100 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.2 g

Shoda produktu s prostředímStav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%**Konektory**

| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Průřez vodiče, max. | 0.5 mm ² | Průřez vodiče, min. | 0.1 mm ² |
| Izolace | není k dispozici | Rozměry pinu/zástrčky | 1,2 mm |
| Délka 1 (I1) | 14 mm | Vnitřní průměr hřídele (d1) | 1 mm |
| Délka 2 (I2) | 9 mm | Délka hřídele (a) | 4 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Nákresy



Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro neizolované konektory
Rolovaná kabelová oka, válcová kabelová oka, piny svorek,
paralelní a sériové konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|--|
| Typ | HTN 21 | Verze |
| Číslo objednávky | 9014610000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 6mm ² , Krimpování - odsazení |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | |
| Množství | 1 ST | |