

## ES APG 80 WM 150


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

Verze	150mm <sup>2</sup> , WM krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">1502550000</a>
Typ	ES APG 80 WM 150
GTIN (EAN)	4050118310825
Množství	1 items

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	304.5 g
----------------	---------

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

**Krimpovací vložky**

Šířka krimpování	5 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	150
Krimpovací šířka v mm	5		

**Popis kontaktu**

Průřez vodiče, max. AWG	5/0	Průřez vodiče, min. AWG	5/0
Krimpovací rozsah, max.	150 mm <sup>2</sup>		

**Údaje o nástroji – krimpování**

Krimpování - typ/profil	WM krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 150 mm <sup>2</sup>

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

### Příslušenství

#### 150 mm<sup>2</sup>



# 150 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M8/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1495700000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305333	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1495710000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305159	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1495720000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305296	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1495810000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305500	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1495730000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305395	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1495740000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305357	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M6/-150 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494440000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303964	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M8/-150 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494940000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304701	
Množství	10 ST	

## ES APG 80 WM 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KRN-M10/-150 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494950000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304473	
Množství	10 ST	
Typ	KRN-M12/-150 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494970000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304459	
Množství	10 ST	
Typ	KWN-M8/-150 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494490000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304107	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/150 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494500000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303896	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-150 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494510000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304305	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-150 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494520000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303995	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M20/-150 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494530000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304206	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-150 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496430000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306071	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-150 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496440000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305777	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-150 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496450000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305906	
Množství	25 ST	

## ES APG 80 WM 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KWN-M16/-150 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496470000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306132	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M20/-150 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496480000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305739	
Množství	25 ST	
Typ	VSTN/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1497380000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306958	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M8/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1498290000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307399	
Množství	25 ST	

### 10 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M10/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1498310000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307801	
Množství	25 ST	

### 150 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## ES APG 80 WM 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	KP-M12/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1498320000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307658	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M14/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1498580000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308112	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M16/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1498330000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307641	
Množství	25 ST	
Typ	KP-M20/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1498340000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307740	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M8/-150 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497790000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307085	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-150 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497810000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307221	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-150 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497820000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307306	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-150 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497830000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307160	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M20/150 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496680000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306088	
Množství	25 ST	
Typ	VPN/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1498710000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308129	
Množství	25 ST	

## ES APG 80 WM 150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

Typ	KQN-M10/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1493370000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303117	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M12/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1493380000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303520	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M16/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1493390000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303094	
Množství	25 ST	
Typ	KQN-M20/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1493410000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303056	
Množství	25 ST	
Typ	VPLN/-150	Verze
Číslo	<a href="#">1492970000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302912	
Množství	50 ST	
Typ	VSTN/150	Verze
Číslo	<a href="#">1493120000</a>	kabelové oko, konec svorky, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302905	
Množství	50 ST	