



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Verze            | 120mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování |
| Číslo objednávky | <a href="#">1500990000</a>                  |
| Typ              | ES EPG 45 HEX 120                           |
| GTIN (EAN)       | 4050118309140                               |
| Množství         | 1 items                                     |

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |                     |             |
|----------------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 12 mm | Hloubka (v palcích) | 0.4724 inch |
| Výška          | 60 mm | Výška (v palcích)   | 2.3622 inch |
| Šířka          | 30 mm | Šířka (v palcích)   | 1.1811 inch |
| Čistá hmotnost | 133 g |                     |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Krimpovací vložky

|                                    |     |                       |      |
|------------------------------------|-----|-----------------------|------|
| Identifikační číslo                | 20  | Šířka krimpování      | 5 mm |
| Průřez měděného krimpovaného spoje | 120 | Krimpovací šířka v mm | 5    |

## Popis kontaktu

|                         |                     |                         |     |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----|
| Průřez vodiče, max. AWG | 4/0                 | Průřez vodiče, min. AWG | 4/0 |
| Krimpovací rozsah, max. | 120 mm <sup>2</sup> |                         |     |

## Údaje o nástroji – krimpování

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Krimpování - typ/profil | Šestihranné krimpování    |
| Průřez kabelového oka   | jmen. 120 mm <sup>2</sup> |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## Příslušenství

### Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | EPG 45                     | Verze                                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1500830000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Šestihranné |
| objednávky |                            | krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové                   |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              | krimpování, Oválné krimpování                                                      |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                                    |

### 120 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KRN-M8/-120                | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1495790000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118305401              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KRN-M10/-120               | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1495650000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118305289              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KRN-M12/-120               | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1495670000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118305258              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |

### Příslušenství

|            |                            |                                                                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KRN-M14/-120               | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1495800000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118305616              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KRN-M16/-120               | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1495680000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118305272              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KRN-M20/-120               | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1495690000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118305524              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KRN-M6/-120 S              | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1494410000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118304060              |                                                                                             |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KRN-M8/-120 S              | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1494420000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118304077              |                                                                                             |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KRN-M10/-120 S             | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1494920000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118304626              |                                                                                             |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KRN-M12/-120 S             | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1494930000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118304602              |                                                                                             |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KWN-M8/-120 90             | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1494680000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118304343              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KWN-M10/-120 90            | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1494450000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118304084              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KWN-M12/-120 90            | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1494470000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118304091              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |

### Příslušenství

|            |                            |                                                                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KWN-M16/-120 90            | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1494480000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118304312              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KWN-M8/-120 45             | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1496390000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118305999              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KWN-M10/-120 45            | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1496400000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118306224              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KWN-M12/-120 45            | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1496410000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118306057              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KWN-M16/-120 45            | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1496420000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118306118              |                                                                                             |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KP-M8/-120                 | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1498480000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup>                                             |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118307900              |                                                                                             |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KP-M10/-120                | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1498240000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup>                                             |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118307368              |                                                                                             |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KP-M12/-120                | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1498250000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup>                                             |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118307627              |                                                                                             |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KP-M14/-120                | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1498490000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup>                                             |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118307771              |                                                                                             |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                                             |
| Typ        | KP-M16/-120                | Verze                                                                                       |
| Číslo      | <a href="#">1498270000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup>                                             |
| objednávky |                            |                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118307580              |                                                                                             |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                                             |

## ES EPG 45 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|            |                            |                                                                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | KP-M20/-120                | Verze                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1498280000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| objednávky |                            |                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118307702              |                                                                               |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                               |
| Typ        | KWPN-M10/-120 90           | Verze                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1497750000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| objednávky |                            |                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118307061              |                                                                               |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                               |
| Typ        | KWPN-M12/-120 90           | Verze                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1497760000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| objednávky |                            |                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118307184              |                                                                               |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                               |
| Typ        | KWPN-M16/120 90            | Verze                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1497770000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| objednávky |                            |                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118307030              |                                                                               |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                               |
| Typ        | KWPN-M20/-120 90           | Verze                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1497780000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup>                               |
| objednávky |                            |                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118307191              |                                                                               |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                               |
| Typ        | VPN/-120                   | Verze                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1498690000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Žádné |
| objednávky |                            |                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118307795              |                                                                               |
| Množství   | 25 ST                      |                                                                               |
| Typ        | VPLN/-120                  | Verze                                                                         |
| Číslo      | <a href="#">1492960000</a> | kabelové oko, konec svorky, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , Žádné |
| objednávky |                            |                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118302936              |                                                                               |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                               |