


ES APG 80 WM 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Verze	6mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	1502430000
Typ	ES APG 80 WM 6
GTIN (EAN)	4050118310801
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	335.8 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	7 mm	Průřez měděného krimpovaného spoje	6
Krimpovací šířka v mm	7		

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	10	Průřez vodiče, min. AWG	10
Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.	6 mm ²	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Příslušenství

6 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M4/-6	Verze
Číslo	1497150000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306767	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M5/-6	Verze
Číslo	1497170000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306590	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-6	Verze
Číslo	1497180000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306729	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-6	Verze
Číslo	1497190000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306613	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-6	Verze
Číslo	1497200000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306385	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-6	Verze
Číslo	1497210000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306347	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M4/-6 90	Verze
Číslo	1497220000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306477	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-6 90	Verze
Číslo	1496120000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305753	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Typ	KWN-M6/-6 90	Verze
Číslo	1496130000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305982	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-6 90	Verze
Číslo	1496140000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306248	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-6 90	Verze
Číslo	1496150000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305579	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-6 90	Verze
Číslo	1496170000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305869	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/-6	Verze
Číslo	1494720000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304190	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M5/-6	Verze
Číslo	1497840000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307405	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-6	Verze
Číslo	1497850000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307245	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-6	Verze
Číslo	1497860000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307238	
Množství	100 ST	
Typ	VPN/-6	Verze
Číslo	1498610000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307931	
Množství	100 ST	