

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Obvodový jistič ovládaný zbytkovým proudem s nadproudovou ochranou (RCBO), Vložka Power velká, RCBO
Číslo objednávky	1534250000
Typ	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 71 g

Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -5 °C...40 °C
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Obecné údaje

Typ produktu Obvodový jistič ovládaný zbytkovým proudem s nadproudovou ochranou (RCBO) Stupeň krytí IP20
Typ vložky Vložka Power velká

Upnutelné vodiče

Typ připojení	Šroubové připojení	
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevný	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevný	1.5 ... 2.5 mm ²	
Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	1.5 ... 2.5 mm ²	
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	1.5 ... 2.5 mm ²	

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV) TAA000022B

Technické údaje


Typ připojení	Šroubové připojení	Jmenovitý proud	16 A
Provozní napětí	230 V AC	I Δ m	500 A
I Δ n	30 mA	Charakteristika spínání	Typ C

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Nákresy

Charakteristika spínání



Příslušenství

Příslušenství pro FrontCom Vario



Všeobecné objednáací údaje

Typ	IE-FC-PWPC	Verze	
Číslo objednávky	1450820000		FrontCom, Dotyková ochrana, Jednotlivý rám
GTIN (EAN)	4050118255584		
Množství	1 ST		