

## ESO 5 S DIN A4 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci



### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení svorek, Vkládací značky, 40 x 7 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">1631920000</a>
Typ	ESO 5 S DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008 190206673
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0394 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1.5748 inch
Šířka	7 mm	Šířka (v palcích)	0.2756 inch
Čistá hmotnost	10.8 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...80 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Orientace tisku	vodorovně a svisle	
Počet na list	140	
Šířka	7 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Bílá	
Základní materiál	Papír	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = Insert markers	
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**Nákresy**



## Příslušenství

### WKM pro vkládací štítky



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy.

Předtištěné štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí přichytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WKM 18/43	Verze
Číslo	<a href="#">1610700000</a>	WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Štítky na
objednávky		vodiče a kabely, Transparentní
GTIN (EAN)	4008190204488	
Množství	50 ST	