


HDC-C-M5-SM2.5AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 5, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
Číslo objednávky	1682380000
Typ	HDC-C-M5-SM2.5AG
GTIN (EAN)	4008190474119
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Průměr

4.1 mm

Čistá hmotnost

1.35 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu s výjimkou

Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Všeobecné údaje

Průměr kontaktu, kolík Ø

2.5 mm

Typ připojení

Nalisované připojení

Objemový odpor

≤2 mΩ

Provedení povrchu

stříbrné

Základní materiál

Slitina mědi

Průřez připojeného vodiče

2.5 mm²

Délka odizolování, jmenovité připojení

7.5 mm

Verze – vložka

CM 5

Průřez vodiče, max.

2.5 mm²

Typ

Zástrčný

Výrobní procesy

soustružené

Materiál kontaktů

Slitina mědi

Klasifikace

ETIM 6.0

EC000796

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 9.1

27-44-02-04

ECLASS 11.0

27-44-02-04

ECLASS 13.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

ETIM 7.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ECLASS 9.0

27-44-02-04

ECLASS 10.0


27-44-02-04

ECLASS 12.0


27-44-02-04

ECLASS 14.0

27-44-02-04

Nákresy

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	8 mm
1,50 mm ²	AWG 16	8 mm
2,50 mm ²	AWG 14	8 mm
4,00 mm ²	AWG 12	8 mm



Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Verze
Číslo	9018490000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.14mm², 4mm², W krimpování
GTIN (EAN)	4008190884598	
Množství	1 ST	
Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Verze
Číslo	9205430000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů,
objednávky		0.14mm², 6mm², 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248733446	
Množství	1 ST	

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL CM 5	Verze
Číslo	1866720000	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248437047	
Množství	1 ST	