

## SERV-P. DIAM16 PE GE/GN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Service Pack je sáček s předtištěnými symboly v papírovém sešitu. Toto komplexní řešení na značení elektrických systémů je vysoce odolné proti alkylalkoholům a benzénům.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení přístrojů, Značky na přístroje, 16 x 16 mm, Žlutá
Číslo objednávky	<a href="#">1707350006</a>
Typ	SERV-P. DIAM16 PE GE/GN
GTIN (EAN)	4008 190925369
Množství	1 items

## SERV-P. DIAM16 PE GE/GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.08 mm	Hloubka (v palcích)	0.0031 inch
Výška	16 mm	Výška (v palcích)	0.6299 inch
Šířka	16 mm	Šířka (v palcích)	0.6299 inch
Čistá hmotnost	36.4 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty -45...80 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer		
Barva materiálu podle kódu odporu	4		
Počet na list	20		
Verze	Samolepicí		
Šířka	16 mm		
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-45 °C		
Barevný	Žlutá		
Základní materiál	Tkanina potažená pryskyřicí		
Barva tisku	černá		
Tištěné znaky	Velká písmena		
Počet štítků v balení	200		
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky	
	Počet kombinací v balení	10	
	Počet značek na kombinaci	20	
Počet značek na kombinaci	1 Label sheet = 20 Device markers		
Rozsah provozní teploty	-45...80 °C		
Výtisk	PE		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		