



Spojovací rám je určen pro uchycení základních modulů ConCept. Moduly ConCept se bezpečně a trvale zacvaknou do spojovacích rámců.

Do spojovacích rámců mohou být instalovány zástrčky a zásuvky ConCept v rozsahu 3 až 20 pólů, stejně jako moduly ConCept-Bus shodného počtu pólů a designu. Každý modul může být jednotlivě připojen nebo vysunut. Díky volitelné pomůcce na uvolnění modulu/odlehčení tahu a zacvakávacímu držáku jsou spojovací rámy ModuFlex-C a samčí/samičí moduly ConCept systému velice flexibilní. Existuje široká škála kombinací všestranných zásuvných modulů pro všechna IP20 připojení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, MODUFLEX C, Modulflex C rám
Číslo objednávky	1746060000
Typ	MODUFLEX C-CR
GTIN (EAN)	4008 190986476
Množství	10 items

MODUFLEX C-CR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0.7087 inch
Výška	34 mm	Výška (v palcích)	1.3386 inch
Šířka	55 mm	Šířka (v palcích)	2.1654 inch
Čistá hmotnost	16.2 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

ConCept Pneumatický modul

Barevný Šedá

Rozměry

Šířka 55 mm

Všeobecné údaje

Barevný	Šedá	Typ	Různé
Základní materiál	PC	Řada	Modulflex C rám
Neobsahuje halogeny	false	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano

Verze

Základní materiál PC

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Příslušenství

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MOFU 35	Verze
Číslo objednávky	0495660000	Montážní podstavec (svorka)
GTIN (EAN)	4008190048518	
Množství	20 ST	