



Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Označení přístrojů, Příslušenství x 10 mm, PVC, Barevný: černá, Samolepicí |
| Číslo objednávky | 1753480000 |
| Typ | SCHS3 K |
| GTIN (EAN) | 4032248014347 |
| Množství | 50 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 6 mm | Hloubka (v palcích) | 0.2362 inch |
| Výška | 1000 mm | Výška (v palcích) | 39.37 inch |
| Šířka | 10 mm | Šířka (v palcích) | 0.3937 inch |
| Čistá hmotnost | 19.36 g | | |

Teploty

Rozsah provozní teploty -20...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|--|
| Lepidlo | Oboustranná lepicí páska | | |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 0 | | |
| Verze | Samolepicí | | |
| Šířka | 10 mm | | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -20 °C | | |
| Barevný | černá | | |
| Halogen | Ne | | |
| Základní materiál | PVC | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Accessories | | |
| Rozsah provozní teploty | -20...80 °C | | |
| Aplikace/výrobce | samolepicí | | |

Značky na přístroje

Halogen Ne

Klasifikace


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Nákresy



Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.


Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE | Verze |
| Číslo | 1736181687 | ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Žlutá, lze zapojit |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248208265 | |
| Množství | 200 ST | |
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU | Verze |
| Číslo | 1736181696 | ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Tyrkysová, lze zapojit |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190985967 | |
| Množství | 200 ST | |
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Verze |
| Číslo | 1736181044 | ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| Množství | 200 ST | |

Vlastní tisk



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC SDR | Verze |
| Číslo objednávky | 1766650000 | ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Podle specifikace zákazníka, lze zapojit |
| GTIN (EAN) | 4032248065547 | |
| Množství | 40 ST | |