



Identifikační značky CLI M se nasouvají do držáků CLI MH a zajišťují se vázacími pásky. Systém je vhodný zejména pro vodiče a kabely s větším průřezem. Výhody:

- Kombinovaná značka pro kabely a trubky
- Jeden rozměr pro všechny průměry nad 16 mm²
- Neomezené kombinace
- Zavřené, trvale připnuté značky
- Velmi dobrá čitelnost

Všeobecné objednací údaje

Verze	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 10 - 317 mm, 33 x 6 mm, Transparentní
Číslo objednávky	1763270000
Typ	CLI TM 10-33
GTIN (EAN)	4032248050239
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0.1968 inch
Výška	33 mm	Výška (v palcích)	1.2992 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0.2362 inch
Čistá hmotnost	0.2 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-30...60 °C
-------------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Typ tisku	prázdný	
Šířka	6 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	60 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	
Barevný	Transparentní	
Halogen	Ano	
Základní materiál	PVC	
Počet značek v balení	Forma napájení	Díl komponentu
Doporučená odvětví	Proces, Stroje	
Počet značek na kombinaci	1 Component part = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-30...60 °C	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	500 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče, max.	317 mm
Vnější prům. vodiče, min.	10 mm	Vnější prům. vodiče	10 - 317 mm
Průřez připojeného vodiče	16 - 500 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Příslušenství**CLI F 1-20**

Široký sortiment produktů na značení vodičů a kabelů od společnosti Weidmüller poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Pole použití sahá od tenkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Mezi produkty této řady patří systémy kombinací jednotlivých štítků, průhledných pouzder a značek, které lze připevnit vázacími pásky. K dispozici jsou otevřené i zavřené značky, potišťené i čisté pro individuální značení. Značky na vodiče s nízkými emisemi a bez obsahu halogenů od společnosti Weidmüller jsou v souladu s evropskými standardy i interními standardy známých výrobců. Značky na vodiče a kabely - k dispozici jsou systémy pro:

- Přicvakávání předtisknutých značek podle individuálních požadavků
- Značení pomocí znaků ze standardní sady
- Kombinování jednotlivých předtisknutých znaků k vytvoření znakového kódu
- Individuální značení pomocí SMark laser, PrintJet, MCP Plus plotter, MC Mobilo, laserová tiskárna (ve formátu DIN A4), termotransferová tiskárna nebo STI fix

Výběr vzorků naleznete ve sáčku vzorových značek společnosti Weidmüller, objednáací číslo 1640420000.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	CLI F 1-20 WS/GE	Verze
Číslo objednávky	1600740000	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 10 - 317 mm, 20 x 4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190118402	
Množství	10 ST	