

ZAP/TW ZDU1.5/4AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Z řada, Bočnice, Dělicí deska
Číslo objednávky	1776100000
Typ	ZAP/TW ZDU1.5/4AN BL
GTIN (EAN)	4032248188185
Množství	20 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-06-30T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	ZAP/TW ZDU1.5/4AN

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28.9 mm	Hloubka (v palcích)	1.1378 inch
Výška	75.5 mm	Výška (v palcích)	2.9724 inch
Šířka	2 mm	Šířka (v palcích)	0.0787 inch
Čistá hmotnost	3.4 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...75 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky		
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%		
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.043 kg CO2 eq.	

Specifikace systému

Verze Koncová a mezilehlá deska

Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Přichytka Ne Návod k instalaci Přímá montáž

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		