

MEW 35/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Bočnice, Šedá, TS 35, None, Kov, Šířka: 12.5 mm, 100 °C
Číslo objednávky	1805610000
Typ	MEW 35/1
GTIN (EAN)	4032248287017
Množství	10 items

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	44.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.752 inch
Výška	56.2 mm	Výška (v palcích)	2.2126 inch
Šířka	12.5 mm	Šířka (v palcích)	0.4921 inch
Čistá hmotnost	44 g		

Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C
----------------	---------------	-------------------------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Nosná lišta	TS 35
-------	------------	-------------	-------

Údaje materiálu

Základní materiál	Kov	Barevný	Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	None		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Přišroubováno
Aretace	k upevnění šroubem		

Rozměry

TS 35 offset	28.1 mm
--------------	---------

Všeobecně


Návod k instalaci	Přímá montáž	Nosná lišta	TS 35
-------------------	--------------	-------------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

Accessories

ZGB pantové skupinové držáky



ZGB 15 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 15.

ZGB 30 je otočný držák štítků. Tento držák na značky může pojmout značky na konektory Dekafix 5, WS 12/5 nebo vkládací štítky ESO 7.

Zasouvací štítky a ochranné pásky neleznete pod záložkou „Příslušenství“.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZGB 15	Verze
Číslo	1636530000	Označení svorek, Označení svorek, 15 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
objednávky		Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4008190297053	
Množství	20 ST	
Typ	ZGB 30	Verze
Číslo	1611930000	Označení svorek, Označení svorek, 32 x 7 mm, Rozteč v mm (P): 5.00
objednávky		Weidmueller, Bílá
GTIN (EAN)	4008190002251	
Množství	20 ST	