

CC 15/17 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 17 mm, Držák CC-H 15/17, Podle specifikace zákazníka
Číslo objednávky	1876620000
Typ	CC 15/17 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248467136
Množství	16 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0.0394 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0.5906 inch
Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0.6693 inch
Čistá hmotnost	2.88 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.012 kg CO2 eq.

Obecné údaje

Metoda tisku	MC Laser
Verze	lze zapojit
Šířka	17 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Barevný	Podle specifikace zákazníka
Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid 66
Barva tisku	černá
Tištěné znaky	Vyžaduje soubor M-Print PRO
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
kompatibilní tiskárna	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Device markers
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Aplikace/výrobce	Držák CC-H 15/17

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Nákresy



Příslušenství

Příslušenství



Všeobecné objednáací údaje

Typ	CC-H 15/17	Verze
Číslo	1790430000	ClipCard, Příslušenství, 15 x 17 mm, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248215225	
Množství	75 ST	
Typ	ETO CC 15/17 TRANSPAR.	Verze
Číslo	1880850000	ClipCard, Příslušenství, 15 x 17 mm, Transparentní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248481224	
Množství	10 ST	
Typ	STR CC 15/17 TRANSPARENT	Verze
Číslo	1888310000	ClipCard, Příslušenství, 15 x 17 mm, Transparentní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248494187	
Množství	80 ST	
Typ	CC-RAIL 1000	Verze
Číslo	1790150000	ClipCard, Příslušenství, 1000 x 17 mm, samolepicí, černá
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248213610	
Množství	1 ST	
Typ	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Verze
Číslo	1790160000	ClipCard, Kryt, 1000 x 19 mm, Transparentní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248213627	
Množství	1 ST	