


**SF 1/21 MC NE BL V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm<sup>2</sup>, je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, Modrá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1918620000</a>  |
| Typ              | SF 1/21 MC NE BL V2   |
| GTIN (EAN)       | 4032248554478   |
| Množství         | 400 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 3.2 mm | Hloubka (v palcích) | 0.126 inch  |
| Výška          | 21 mm  | Výška (v palcích)   | 0.8268 inch |
| Šířka          | 3.2 mm | Šířka (v palcích)   | 0.126 inch  |
| Čistá hmotnost | 0.28 g |                     |             |

## Teploty

Rozsah provozní teploty -40...100 °C

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |                  |  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |                  |  |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |                  |  |
| Uhlíková stopa výrobku        | Kolébka k bráně       | 0.002 kg CO2 eq. |  |

## Obecné údaje

|                               |   |           |  |
|-------------------------------|---|-----------|--|
| Typ tisku                     | prázdný   |           |  |
| Šířka                         | 3.2 mm  |           |  |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2   |           |  |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C  |           |  |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C  |           |  |
| Barevný                       | Modrá   |           |  |
| Halogen                       | Ne  |           |  |
| Základní materiál             | Polyamid 66   |           |  |
| Počet značek v balení         | Forma napájení  | MultiCard |  |
| Velikost pole na označení     | 21 x 3.2 mm   |           |  |
| Doporučená odvětví            | Doprava, Stroje   |           |  |
| kompatibilní tiskárna         | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Počet značek na kombinaci     | 1 MultiCard = Conductor and cable markers   |           |  |
| Rozsah provozní teploty       | -40...100 °C  |           |  |

## Označení vodičů a kabelů

|                           |                            |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Halogen                   | Ne                         | Průřez vodiče, max.       | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 0.5 mm <sup>2</sup>        | Vnější prům. vodiče, max. | 2.1 mm               |
| Vnější prům. vodiče, min. | 1.7 mm                     | Vnější prům. vodiče       | 1.7 - 2.1 mm         |
| Průřez připojeného vodiče | 0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup> |                           |                      |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Nákresy**

