

**SAI-SCREWTY BOX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Bolting tool
Číslo objednávky	<a href="#">1939180000</a>
Typ	SAI-SCREWTY BOX
GTIN (EAN)	4032248615506
Množství	1 items
Balení	Plastové pouzdro + tvarovaná vložka

## SAI-SCREWTY BOX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 889.68 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Není ovlivněno

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max. 1.7 Nm Nastavení krouticího momentu min. 0.5 Nm

## Důležitá poznámka

Informace o produktu

Součástí dodávky:

- Momentový šroubovák 0,5-1,7 Nm + pomůcka pro nastavení
- Vyměnitelná čepel 1/4 palce
- Nástavec M8 pro lisované linky
- Nástavec M8F pro přizpůsobitelné konektory
- Nástavec M12 pro lisované linky
- Nástavec M12F pro přizpůsobitelné konektory
- Odizolovací nástroj Odizolovač 6 - 16 mm
- Plastové pouzdro + tvarovaná vložka

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		