

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC  
6 1076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -  
vločka SC

**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Příruba FO, IP67, Verze 1, spojka ze SCRJ do 2*SC, jednovidový
Číslo objednávky	<a href="#">1963440000</a>
Typ	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645534
Množství	10 items

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36.6 mm	Hloubka (v palcích)	1.4409 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1.2598 inch
Čistá hmotnost	62.1 g		

## Teploty

Skladovací teplota Provozní teplota -40 °C...70 °C  
Teplota instalace

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## Všeobecné údaje

Popis výrobku	Verze 1, spojka ze SCRJ do 2*SC	Barevný	Různé
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	500	Typ vlákna	jednovláknový
Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB	Připojení 1	SC
Připojení 2	SCRJ	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB


## Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**Výřez instalace**



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**Detailní výkres**



Tloušťka stěny při použití středového šroubového spoje

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Ochranné kryty**

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BP-V01P	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1965700000</a>	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Množství	10 ST		