

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příruba RJ45, IP67, Varianta 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Číslo objednávky	1963500000
Typ	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645596
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	4.4 g
----------------	-------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Varianta 4, IDC, EIA/TIA 586 A	Propojení	TIA-568A
Materiál těsnění	NBR	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Průřez izolace, max.	1.6 mm	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22	Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22	Stínění	360°deg, celkový kryt
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3bt		

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	--	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Nákresy

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V04P	Verze	
Číslo objednávky	1963900000	Verze	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248646326		
Množství	10 ST		

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze	
Číslo objednávky	1857440000	Verze	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731		
Množství	200 ST		

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Protikus

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702), plast, s vložkou RJ45



Všeobecné objednáací údaje

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Verze
Číslo	1963160000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651665	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Verze
Číslo	1271240000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118060027	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Verze
Číslo	1963170000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Verze 4, zařízení proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248653980	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Verze
Číslo	1963180000	Nalisovaná zástrčka RJ45, Verze 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248653973	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Verze
Číslo	1963190000	Nalisovaná zástrčka RJ45, Verze 4, zařízení proti přehýbání, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248651672	
Množství	1 ST	