



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5,
kov, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Verze	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, Varianta 5 dle IEC 61076-3-106, IP67
Číslo objednávky	1962540000
Typ	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	78 mm	Hloubka (v palcích)	3.0709 inch
Výška	26.7 mm	Výška (v palcích)	1.0512 inch
Šířka	26.7 mm	Šířka (v palcích)	1.0512 inch
Čistá hmotnost	76.9 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6b1, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 5	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Nákresy

Rozměrový výkres



Příslušenství

RJ45



RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Verze	
Číslo	1962730000	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248654017		
Množství	10 ST		
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Verze	
Číslo	1962720000	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248644834		
Množství	10 ST		

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V05M	Verze	
Číslo	1968920000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248692668		
Množství	10 ST		

Příslušenství

Prázdné kryty



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5,
kov, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PH-AD-V05M-RJ45	Verze	
Číslo objednávky	1993540000	Spare insert holder, Variant 5 to IEC 61076-3-106	
GTIN (EAN)	4050118378610		
Množství	1 ST		