



Bajonetové zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106  
ver.1 (EtherNet/IP), kov, prázdný kryt

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, ochrana proti ohýbání, Varianta 1 dle IEC 61076-3-106, IP67
Číslo objednávky	<a href="#">1962560000</a>
Typ	IE-PH-V01M-BP
GTIN (EAN)	4032248644698
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	126 mm	Hloubka (v palcích)	4.9606 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	128.24 g		

## Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Teplota instalace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	750

## Obecné standardy


Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## Příslušenství

### RJ45




RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Verze
Číslo	<a href="#">1962730000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248654017	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Verze
Číslo	<a href="#">1962720000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248644834	
Množství	10 ST	

### LWL-LC




FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2LC-MM	Verze
Číslo	<a href="#">1962780000</a>	LC vložka, Vložka zástrčky 2LC, multimode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248644865	
Množství	10 ST	

**Příslušenství****Hybrid**

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze
Číslo	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248823963	
Množství	1 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Číslo	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ST	

**Ochranné kryty**


Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-PP-V01P	Verze
Číslo	<a href="#">1965690000</a>	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248653911	
Množství	10 ST	

## Příslušenství

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
  - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
  - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Číslo	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ST	

### LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Verze
Číslo	<a href="#">1067390000</a>	SC vložka, Vložka zástrček SCRJ, single-mode
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248820863	
Množství	10 ST	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Verze
Číslo	<a href="#">1067410000</a>	SC vložka, Zástrčka SCRJ, POF
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248820870	
Množství	10 ST	