

PZ 10 HEX ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami
nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | 0.25mm ² , 10mm ² , Šestihranné krimpování |
| Číslo objednávky | 1989320000 |
| Typ | PZ 10 HEX ZERT |
| GTIN (EAN) | 4050118373677 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| Šířka | 195 mm | Šířka (v palcích) | 7.6772 inch |
| Čistá hmotnost | 510 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| Popis výrobku | (1) Krimpovací kleště | Verze | Mechanické, bez vyměnitelných vložek |
|---------------|-----------------------|-------|--------------------------------------|

Popis kontaktu

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| Type of contact | Wire-end ferrules with/ without plastic collars | Průřez vodiče, max. AWG | AWG 8 |
| Průřez vodiče, min. AWG | AWG 24 | Krimpovací rozsah, max. | 10 mm ² |
| Krimpovací rozsah, min. | 0.25 mm ² | | |



Údaje o nástroji - krimpování

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| Hlavice | mechanické | Průřez koncovek, max. | 10 mm ² |
| Průřez koncovek, min. | 0.25 mm ² | Krimpování - typ/profil | Šestihránné krimpování |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Nákresy




Příklad použití



Příklad použití



Příklad použití



Příslušenství

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednacích údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ERTE GRIFFE PZ | Verze |
| Číslo | 9202810000 | Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | |
| Množství | 1 ST | |