

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inteligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Těsnicí vložka Field Power®, Prázdné těsnění, IP30, s odpovídajícím krytu, TPE-U |
| Číslo objednávky | 1967600000 |
| Typ | DGSB IP30 D0 PT6 |
| GTIN (EAN) | 4032248688746 |
| Množství | 10 items |

Technické údaje

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 3.15 mm | Hloubka (v palcích) | 0.124 inch |
| Výška | 23.51 mm | Výška (v palcích) | 0.9256 inch |
| Šířka | 35 mm | Šířka (v palcích) | 1.378 inch |
| Čistá hmotnost | 1.6 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...55 °C | Provozní teplota | -40 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Všeobecné údaje

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| Základní materiál | TPE-U | Silikon | Ne |
| Barevný | Šedá | Design | Prázdné těsnění |
| Stupeň krytí | IP30, s odpovídajícím krytu | Poloha při montáži, poznámka k instalaci | ve slotu těsnění FieldPower® IP30 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |