

HDC CM BUS SV M2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Modul ConCept-CSB je dvojitý modul a zabírá dva sloty v modulovém rámu ConCept. Modul ConCept-CSB se skládá z modulového nosiče, který může pojmout dva kontaktní nosiče. Kontaktní nosič je vyroben z tlakově litého zinku, který poskytuje vynikající stínící schopnosti. Krimpovací kontakty jsou izolované od kontaktního nosiče a namontované do plastové vložky. K dispozici jsou různé počty pólů – 1, 4 a 8 pólů – k zajištění kompatibility s širokou škálou aplikací.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, HDC vložka, ConCept modul
Číslo objednávky	1983750000
Typ	HDC CM BUS SV M2
GTIN (EAN)	4032248688913
Množství	1 items

HDC CM BUS SV M2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cURus) E92202

Rozměry a hmotnosti

Výška	28.5 mm	Výška (v palcích)	1.122 inch
Šířka	22.8 mm	Šířka (v palcích)	0.8976 inch
Délka	34 mm	Délka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	7.92 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept Pneumatický modul

Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0 Barevný Běžová

Rozměry

Šířka 22.8 mm Celková délka základny 34 mm
Výška konektoru samce 28.5 mm

Všeobecné údaje

Počet pólů	2	Typ připojení	Nalisované připojení
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Běžová
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zástrčka
Základní materiál	Polykarbonát	Řada	ConCept modul
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	50 V	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	10 A
Neobsahuje halogeny	false	Nízká kouřivost podle DIN EN 45545-2	Ano

Verze

Typ připojení Nalisované připojení Základní materiál Polykarbonát

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Nákresy

