

**SAI-M23-KBC-0.08/0.56****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Číslo objednávky	<a href="#">1995860000</a>
Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248926152
Množství	50 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (UR)	E344862

### Rozměry a hmotnosti

Délka	16.5 mm	Délka (v palcích)	0.6496 inch
Čistá hmotnost	0.34 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Nastavení SAI M23 krimpovací kleště

Nastavení ohledně SAI M23 krimpovacích kleští	Krimpovací kleště	2	
	Poloha lokátoru	2	
	Krimpovaný kontakt	Krimpovací konektor samice, signál 1 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče	0.08 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	0.75
		Průřez vodiče	0.14 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	0.78
		Průřez vodiče	0.25 mm <sup>2</sup>
		Nastavení krimpovacího trnu	0.82
		Průřez vodiče	0.34 mm <sup>2</sup>
Nastavení krimpovacího trnu		0.86	
	Průřez vodiče	0.56 mm <sup>2</sup>	
	Nastavení krimpovacího trnu	0.9	

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory


Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Nalisované připojení
Odpor izolace	> 1010 Ω	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Průřez vodiče, max.	0.56 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Cykly zapojování	> 1000	Druh kontaktu	Konektor samice

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Nákresy**

**Výkres**



## SAI-M23-KBC-0.08/0.56

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### ...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1203840000</a>	Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248986934	
Množství	1 ST	
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">1203960000</a>	Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118000764	
Množství	1 ST	